


# Durdurma freni DACS-20-A-R3-S

Ürün numarası: 8072775

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Etkili yön ile sıkma tipi	çift taraflı Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Güvenlik fonksiyonu	Bir hareketi tutma ve durdurma
Performans seviyesi (PL)	Hareketi durdurma, tutma, engelleme / Kategori 1, Performans Seviyesi c
Çalışma basıncı	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
İzin verilen maksimum test basıncı	8 bar
Min. serbest bırakma basıncı	3.8 bar
tutulacak yuvarlak malzeme	20 mm
Ruhsat	TÜV
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB makine direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık makine düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	TÜV CA 697
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Statik tutma kuvveti	3300 N
Ürün ağırlığı	3143 g
Montaj türü	dişi dişi ile aksesuarlarla
Sabitleme ünitesi serbest bırakma bağlantısı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Çelik
Sıkma çeneleri malzemesi	Takım çeliği

Özellik	Değer
Piston malzemesi	Çelik