

Vantuz OGVM-30X95-SV-N-G14F

Ürün numarası: 8073854

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü | 3 mm |
| Min. iş parçası yarıçapı | 40 mm |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Vantuz boyutu | 30x95 mm |
| Vantuz hacmi | 9.6 cm ³ |
| Bağlantı konumu | üst |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Vantuz biçimi | oval yassı |
| Çalışma basıncı | -95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032 |
| Nominal çalışma basıncı | -60 kPa -0.6 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 146 N |
| Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet dikey | 114 N |
| Ürün ağırlığı | 44 Gram |
| Montaj türü | vakum bağlantısı üzerinden |
| Vakum portu | Dişi dış G1/4 |
| Renk | siyah |
| Shore sertliği | 60 +/- 5 |
| Vida dişli muylu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | NBR |