


Manifold rayı

VABM-P7-18M-G18-M5-8

Ürün numarası: 8076390

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	18 mm
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü yanda
Valf yerlerinin max. sayısı	8
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,6 Nm
Ürün ağırlığı	360 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı