


# Seçme valfi VHEF-E-B52-N14

Ürün numarası: 8080961

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Valf fonksiyonu                          | 5/2 çift bobinli   |
| Çalıştırma türü                          | manuel   |
| Yapı genişliği                           | 20 mm  |
| Standart anma debisi                     | 1200 l/min   |
| Pnömatik çalışma bağlantısı              | 1/4 NPT  |
| Çalışma basıncı                          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 Bar...10 Bar                           |
| Tasarım                                  | Piston sürgüsü   |
| Nominal genişlik                         | 7 mm   |
| Hava tahliye fonksiyonu                  | kısılabilir  |
| Uygulama notu                            | sadece elle çalıştırın   |
| Sızdırmazlık prensibi                    | yumuşak  |
| Montaj konumu                            | herhangi bir   |
| Manuel kumanda                           | kilitlemeli  |
| Kontrol türü                             | doğrudan   |
| Akış yönü                                | tersine çevrilebilir   |
| Örtüşme                                  | pozitif kapsama  |
| Maks. anahtarlama frekansı               | 0.5 hz   |
| Patlamaya karşı koruma                   | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not    | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Akışkan sıcaklığı                        | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...60 °C   |
| Çalıştırma torku                         | 0.3 Nm   |
| Kilit açma torku                         | 0.3 Nm   |
| Çalıştırma üzerinde maks. kuvvet         | 200 N  |
| Çalıştırma üzerindeki maks. yanıl kuvvet | 200 N  |

| Özellik                           | Değer  |
|-----------------------------------|--|
| Ürün ağırlığı                     | 268 Gram   |
| Montaj türü                       | isteğe bağlı olarak:<br>Ön panel montajı<br>geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı 1               | 1/4 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2               | 1/4 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 3               | 1/4 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 4               | 1/4 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 5               | 1/4 NPT  |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu  |
| Kapak malzemesi                   | PA takviyeli   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR  |
| Gövde malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım, anodize                              |
| Kol malzemesi                     | PA takviyeli   |