


# Manometre

## PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Ürün numarası: 8081401

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 16 bar
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	63
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	1,6
Koruma sınıfı	IP65
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-40 ... 200 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, vida dişli tapa	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, muhafaza	ABS Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, gözetleme camı	PC
Renkli gövde	gümüş
Ürün ağırlığı	160 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok