

Moment dengeleme bağlantısı DARD-L8-20-S

Ürün numarası: 8081466

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük	1100 N
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	550 N
Ürün ağırlığı	137 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu bakır içermez
Adaptör malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Vida malzemesi	Çelik, galvanize