

Moment dengeleme bağlantısı DARD-L8-32-S

Ürün numarası: 8081467

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-------------------------------|
| Boyut | 32 |
| Radyal sapma +/- | 2.5 mm |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük | 3000 N |
| Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük | 1500 N |
| Ürün ağırlığı | 294 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu bakır içermez |
| Adaptör malzemesi | Alüminyum, eloksallı |
| Vida malzemesi | Çelik, galvanize |