


Darbe emici DYSS-5-5-Y1F

Ürün numarası: 8081770

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	5
Strok	5 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	5 mm
Maks. durdurma kuvveti	200 N
Maks. sıkma torku	2 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	1.4 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	8000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Gerі getirme kuvveti	0.9 N
Min. itme kuvveti	10 N
Ürün ağırlığı	7 Gram
Kütle aralığı	2.5 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımli çelik
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımli çelik