


Eksenel kit EAMM-A-T42-55A

Ürün numarası: 8082614

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	43 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	3,2 kgmm ²
Aktarılabilmir dönüş momenti	8,5 Nm
Ürün ağırlığı	328 g
Arayüz kodu, aktüatör	T42
Arayüz kodu, motor giriş	55A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun