


Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-P6-15M-G18-M5-6

Ürün numarası: 8083545

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	15 mm
Tasarım	Yanal baęlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	6
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Ürün aęırlığı	210 Gram
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım