


Redüktör EMGA-40-A-G5-40P

Ürün numarası: 8085343

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	40 mm
Flanş büyüklüğü motor	40 mm
Dönme boşluğu	0.35 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	5:1
Maks. tahrik devri	18000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	7.5 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.035 000018
Maks. tahrik çıkış torku	12 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Torsiyonel rijitlik	0.8 000061
Ürün ağırlığı	500 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	40G
Redüktör tahrik arayüzü	40P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu