


# Dişli kutusu EMGA-60-A-G3-60P

Ürün numarası: 8085344

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	60 mm
Burulma boşluğu	0,27 deg
Redüktör tipi	Dik açılı redüktör
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	14 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,394 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	22 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Bükme direnci	2 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	1.700 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60G
Redüktör arayüzü, silindir mili	60P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun