

Soket bağlantı NPQR-L-Q12-E

Ürün numarası: 8085713

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 11 mm |
| Hortum takma derinliği | 17,4 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | L şekli |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 16 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 232 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: 0 - 80 °C'de maks. 0,7 MPa |
| Sertifika yayınlayan bölüm | NSF C0556009 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması | F1a |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Gıdalar için güvenli | Bkz. uygunluk beyanı NSF/ANSI 169 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 150 °C |
| Ürün ağırlığı | 51,8 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | 12 mm hortum dış çapı için |
| Pnömatik bağlantı 2 | 12 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Tutma halkası malzemesi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, sökme halkası | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | FPM |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | PPSU |