



Enkoder kablosu

NEBM-T1G8-E-15-N-R3G8

Ürün numarası: 8085946

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	765 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	ITT M3
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	12
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	RJ45
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Kablo uzunluğu	15 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 48 mm
Kablo çapı	5,8 mm
Kablo yapısı	1x4x0,15+4x0,34 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,15 mm ² 0,34 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Sub-D soket bağlantı için IP30 monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)