


Regülatör MS2-LR-M5-D6-A8-B

Ürün numarası: 8086637

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	2
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	doğrudan kumandalı diyaframli regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...7 Bar
Maks. basınç histerezi	0.025 MPa 0.25 Bar 3.625 000032
Standart anma debisi	170 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	30.8 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Alt kapak malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Diyafram malzemesi	NBR
Valf pistonu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım NBR