

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABS-P4-20S-G38

Ürün numarası: 8087328

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yapı genişlięi	25 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Özellikler	DIN EN 1797'ye göre oksijenle uyumlu
Tasarım	Yanal baęlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	0 Bar...6 Bar
İşletim ortamı	Soy gazlar Hava Oksijen
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün deęil maksimum parçacık boyutu 10 µm
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklıęı	-40 °C...80 °C
Akışkan sıcaklıęı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklıęı	5 °C...50 °C
Ürün aęırlıęı	97 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Pnömatik baęlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize