


Manometre PAGN-26-1M-G18S

Ürün numarası: 8088986

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|--|
| Gösterge aralığı | 0 Bar...10 Bar 0 MPa...1 MPa 0 000032...145 000032 |
| Manometre nominal boyut | 26 |
| Tasarım | Bourdon tüpü manometresi |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| İşletim ortamı | Soy gazlar nötr sıvılar |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar 0 000032...145 000032 |
| Dalgalı yük faktörü | 0.66 |
| Ölçüm doğruluğu sınıfı | 4 |
| Koruma türü | IP43 |
| Depolama sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı konumu | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | Sızdırmazlık halkalı G1/8 |
| Ortamla temas eden malzemeler | ABS Pirinç |
| Vida dişli muylu malzemesi | ABS |
| Gövde malzemesi | ABS |
| Kontrol camı malzemesi | PS |
| Gövde rengi | siyah |
| Ürün ağırlığı | 8 Gram |

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | asetilen yok oksijen yok |
| Ölçek | Tekli ölçek MPa (dış) |