

Strok kısaltma VAVA-F12-H-H1

Ürün numarası: 8089993

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Açma stroku sınırlaması
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Uygulama notu	VZXA açılı yataklı valf ile birlikte kullanıldığında tüm ürün için SIL onayı geçersizdir.
Koruma türü	IP6X
Ortam sıcaklığı	-50 °C...100 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	253 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Darbe emici malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Konnektör malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik