


Manometre PAGN-26-10-P10-RG

Ürün numarası: 8090378

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 Bar...10 Bar 0 MPa...1 MPa
Manometre nominal boyut	26
Tasarım	Ölçüm mekanizması olmayan Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar 0 000032...145 000032
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	4
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	Kartuş 10 mm
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	PA
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	15 Gram
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok

Özellik	Değer
Ölçek	Çift ölçek MPa (iç) bar (dış)