


# Fren direnci CACR-KL2-240-W1800

Ürün numarası: 8091544

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	600
Montaj konumu	serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci pals enerjisi	10800 Wsn
780 V'ta fren direnci pals enerjisi.	10800 Wsn
%35 ED ve 20°C'de performans	1800 W
Nominal güç fren direnci	720 W
380 V'ta nominal güç fren direnci	720 W
780 V'ta nominal güç fren direnci.	720 W
Direnç değeri	240 Ohm
Ruhsat	c CSA us (OL) c UL us - Tanınan (OL)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	3400 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu