


Stoper silindiri DFST-32-20-Y4-A-G2

Ürün numarası: 8093003

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 20 mm |
| Piston çapı | 32 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları Darbe emici, ayarlanabilir, ön |
| Montaj pozisyonu | dikey |
| Çalışma şekli | çift etkili çekme yönünde |
| Tasarım yapısı | Uçtan mafsallı piston kolu |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| İki konumlu buton kolunun pozisyonu | Endüktif sensörler için |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Yataklama mili |
| Çalışma basıncı | 2 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 14 mm |
| Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti | 1.000 N |
| Ürün ağırlığı | 750 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kapak | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, makara | POM |