


# Paralel kit EAMM-U-45-V32-40RA-63

Ürün numarası: 8095650

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	45
Merkezden merkeze mesafe	63 mm
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	3.600 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıđı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,05 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	240 g
Arayüz kodu, aktüatör	V32
Arayüz kodu, motor giriş	40RA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun