



Filtre regülasyon valfi MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

Ürün numarası: 8098264

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliđi	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik manuel, basmalı
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör direkt kumandalı pistonlu regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	16,5 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Görüntülenebilen birim(ler)	bar psi
Basınc göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Basınc ayar aralıđı	0,3 ... 7 bar
Maks. basınc histerezi (MPa)	0,05 MPa
Max. Basınc histeresis değeri	0,5 bar
Maks. basınc histerezi	7,25 psi
Standart nominal debi	1.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 7
Depolama sıcaklıđı	-5 ... 50 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Kullanım havası sıcaklıđı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklıđı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlıđı	216 g
Bađlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bađlantı 1	G1/4
Pnömatik bađlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik Galvanizli çelik
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, çanak	PC
Malzeme, valf pimi	POM