


# Şartlandırıcı MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

Ürün numarası: 8098363

★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	6
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Hava tahliyesi normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Standart nominal debi	5.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Ester yağı ile uyumlu değildir
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.250 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj braketli Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun