

Bağlama kovani EAMH-145-22-C34

Ürün numarası: 8098588

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	32.5 kgmm ²
Ürün ağırlığı	198 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu