


# Kısma plakası

## VABF-B14-F1B1P2-FF14

Ürün numarası: 8098887

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	229 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR bağlantılı 1/4 flanş
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR bağlantılı 1/4 flanş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, regülatör muhafazası	İşlenmiş alüminyum alışımlı