


Montaj plakası VABS-B14-270-FF14

Ürün numarası: 8098891

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	270° döndürülmüş bağlantılar
Çalışma basıncı	1.5 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	255.5 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR bağlantı şemalı 1/4 flanş
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR bağlantı şemalı 1/4 flanş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım