


Rakor

NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Ürün numarası: 8104286

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	Sıklı bağlantı yoluyla hortum sabitleme
Tasarım	Düz Form
Büyükük	Çap 8 mm
Akışkan bağlantısı	UNF1/4-28
Akışkan bağlantısı 2	3 mm hortum dış çapı için
Ortam	Sıvı ortam Gaz ortam
Akışkana ilişkin not	Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılığını dikkate alın
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,075 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,75 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-10,875 ... 87 psi
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Sızdırmazlık prensibi	Sert
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Nominal sıkma torku	15 Ncm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 15 %
Ürün ağırlığı	0,45 g
Ortamla temas eden malzemeler	PP
Malzeme, vida dişli tapa	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım talimatları	Uygulama notuna bakın (festo.com destek portalında bulunur)