

Dozaj iğnesi seti

VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

Ürün numarası: 8104291

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Dozaj iğnesinin dış çapı	1.6 mm
Dozaj iğnesi uzunluğu	30 mm
Dozaj iğnesinin nominal genişliği	1.2 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan bağlantısı	Kelepçe bağlantısı
Ortam	Sıvı akışkanlar Gaz şeklindeki ortamlar
Akışkan ile ilgili not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın maksimum parçacık boyutu 5 µm
Çalışma basıncı	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	20.19 l/dak
Standart anma debisine ilişkin not	Bei einem Druckabfall von 1 -> 0 bar (gasförmige Medien)
Akış K _v	0.039 m ³ /sa
Akış K _v hakkında not	Orta su için
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	2.1 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dozaj iğnesi malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dozaj iğnesi malzeme numarası	1.4404
Ortamla temas eden malzemeler	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik