

Kontrol plakası DADG-FM-F9-VDE2

Ürün numarası: 8104802

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 Bar...8 Bar 29 000032...116 000032
Nominal çalışma basıncı	0.6 MPa 6 Bar 87 000032
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Çiçlenme noktası ortam ve ortam sıcaklığının en az 10 °C altında Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	1340 Gram
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Vida malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik