


Soket

NECV-B2W3L-P-P12

Ürün numarası: 8105013

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ek fonksiyonlar	Koruma devresi
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	Açılı
Kablo çıkışı hakkında açıklama	180° dönebilir
Ürün ağırlığı	19,5 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Şekil B, sanayi standardına göre 11mm
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 27,6 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	20,4 ... 27,6 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo bağlantısı	M15x1,5
Kablo çapı	6 ... 8 mm
İletken- ve nominal kesit	≤ 1,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	saydam
Malzeme, vida tipi kilitleme	Çelik, nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç, kalay kaplı