


Eksenel Kit EAMM-A-D19-40R

Ürün numarası: 8105867

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	1.1 Nm
Ürün ağırlığı	133 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D19
Arayüz kodu motor In	40R
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu