


Eksenel kit EAMM-A-D60-80PB

Ürün numarası: 8105937

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabılır dönüş momenti	21 Nm
Ürün ağırlığı	1.041 g
Arayüz kodu, aktüatör	D60
Arayüz kodu, motor giriş	80PB 80R
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun