


Kilitleme Rayı NECC-L8G5-C1

Ürün numarası: 8106756

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	3.8 Gram
Hazne boyutu	1
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması L8
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	takılı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Yaylı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...300 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	8 A
Aşırı gerilim direnci	1.6 kV
Blendaj	hayır
İletkenin nominal kesiti	AWG28 - 16
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...115 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah