


# Paralel kit EAMM-U-50-D19-38AA-78

Ürün numarası: 8107032

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer                  |
|-------------------------------|------------------------|
| Büyükölük                     | 50                     |
| Montaj pozisyonu              | istenildiđi gibi       |
| Max. Devir                    | 6.000 1/min            |
| PWIS uygunluđu                | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklıđı            | -25 ... 60 °C          |
| Relatif hava nemi             | 0 - 95 %               |
| Koruma sınıfı                 | IP40                   |
| Çevre sıcaklıđı               | -10 ... 60 °C          |
| Kütle atalet momenti          | 12,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Yüksüz itme torku             | 0,01 Nm                |
| Aktarılabilinir dönüş momenti | 1 Nm                   |
| Ürün ađırlıđı                 | 600 g                  |
| Arayüz kodu, aktüatör         | D19                    |
| Arayüz kodu, motor giriş      | 38AA                   |
| Malzeme hakkında not          | RoHS'a uygun           |