


Selenoid bobin

VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

Ürün numarası: 8109388

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Anahtarlama konum göstergesi | hayır |
| Dahili sigorta | Sigortalı koruma |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| İzolasyon sınıfı | H |
| Karakteristik bobin değerleri | 24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Hz, güç 3.5 VA |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | -15 % / +10 % |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX talimatlarına göre |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Sertifika yayınlayan bölüm | BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X |
| ATEX kategorisi Gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi Toz | II 2D |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Ürün ağırlığı | 580 g |
| Elektriksel bağlantı | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |