


Selenoid bobin

VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Ürün numarası: 8109391

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA 230 V DC: 12 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifika yayınlayan bölüm	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tb IIIC T120°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun