

Yuvarlak silindir DPRA-N-...-2'' - -

Ürün numarası: 8109554

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,0625 İNÇ...12 İNÇ
Piston çapı	2''
Piston mili diş ölçüsü	1/2-20 UNF-2A
Sönümleme	sönümleme yok Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Varyantlar	90° döndürülmüş döner küresel mafsallı kapak Döner halkalı ve yatak kovanlı kapak Döner küresel mafsallı kapak NBR'den yapılmış silecek Uzatılmış piston mili erkek dişi Uzatılmış piston kolu Sabitleme vidalı rulman kapağı Eksenel basınçlı hava bağlantısı Enine basınçlı hava bağlantısı Dönmeye karşı korumalı Çift taraflı piston mili Sıcaklık aralığı 0 ila + 150 °C Sıcaklık aralığı -40 ila + 80 °C tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	9,99 psi...150 psi
Çalışma şekli	çift etkili tek etkili baskılayan çeken
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-40 °F...300 °F
Ürün ağırlığı	213976 lb...831213 lb

Özellik	Değer
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM NBR
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik