


Elektrik bağlantı soketi NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Ürün numarası: 8109878

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Bağlantı şekli	M3 vida için geçiş delikli
Kablo çıkışı	Düz
Ürün ağırlığı	6,8 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	ZIF
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	12
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Geçmeli
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	ZIF
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	12
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	Geçmeli
Elektriksel bağlantı 3, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 3, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 3, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 3, bağlantı teknolojisi	Festo'ya özgü kodlamalı
Elektriksel bağlantı 3, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 3, dolu pinler/kablolar	3
Elektriksel bağlantı 3, bağlantı tipi	Geçmeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 310 V
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Blendaj	hayır
Koruma sınıfı	IP40
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sıkma bağlantılar	Nikel kaplı ve altın kaplı bronz