



Düsey besleme plakası VMPA14-VSP-QS8

Ürün numarası: 8110622

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	14 mm
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	50 g
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, besleme pleyti	PA-kuvvetlendirilmiş