


Elektronik modülü VMPA-MPM-EMM-P5

Ürün numarası: 8111881

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Valf bobinlerin max. sayısı	1
Kutup korumalı	evet
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	21,6 ... 26,4 V
Her bir bobin için nominal işletme voltajı	30 ms'ye kadar 60 mA
Voltaj düşüşlerindeki nominal akım	22 ms sonra 30 mA
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	hayır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Elektriksel bağlantı	Multipin
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun