

# Elektronik modül VMPA-FB-EMG-P5

Ürün numarası: 8111882

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Diyagnoz	Valflerde düşük voltaj Pilot basıncı beslemesinde hata Zaman ölçümü taşması
Maks. valf yeri sayısı	1
Maks. valf bobini sayısı	1
Parametrelendirme	Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Denetim
Ters polarite koruması	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC elektronik/sensörler	18 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	21.6 V...26.4 V
Yük geriliminde öz akım tüketimi	5.5 mA
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	12 mA
Maksimum çıkış sayısı	1
Maksimum giriş sayısı	1
Bobin başına nominal çekme akımı	60 mA ila 30 ms
Akım azaltmada nominal akım	22 ms sonra 30 mA
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	20 Gram
Elektrik kontrolü	Fieldbus
Gövde malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu