


# T diřli baęlantı NPQE-T-R18-Q12-P10

Ürün numarası: 8113055

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer  |
|--|--|
| Büyükölük                                | Standart                                     |
| Nominal genişlik                         | 6,5 mm                                       |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                      |
| Montaj pozisyonu                         | istenildięi gibi                             |
| Tasarım                                  | T-Formlu                                     |
| Tank büyüklüęü                           | 10   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                          |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,8 MPa                           |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 8 bar                              |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 116 psi                          |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| PWIS uygunluęu                           | VDMA24364 Zon III                            |
| Temizlik seviyesi                        | ISO sınıfı 4                                 |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 60 °C                                 |
| Ürün aęırlığı                            | 32,06 g                                      |
| Baęlantı şekli                           | Altıgen köşe SW17                            |
| Pnömatik baęlantı 1                      | Erkek diř R1/8                               |
| Pnömatik baęlantı 2                      | 12 mm hortum diř çapı için                   |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç<br>PBT                    |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı              | PTFE   |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | NBR  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Paslanmaz çelik                              |