


# T diřli baęlantı NPQE-LT-R12-Q12-P5

Ürün numarası: 8113102

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer   |
|--|---|
| Büyükölük                                | Standart                                      |
| Nominal genişlik                         | 8 mm  |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                       |
| Montaj pozisyonu                         | istenildięi gibi                              |
| Tasarım                                  | L řekli, ek baęlantı, diři diři, uzunlamasına |
| Tank büyükölüęü                          | 5   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                           |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | -0,095 ... 0,8 MPa                            |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı     | -0,95 ... 8 bar                               |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | -13,775 ... 116 psi                           |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]  |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün                    |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                            |
| PWIS uygunluęu                           | VDMA24364 Zon III                             |
| Temizlik seviyesi                        | ISO sınıfı 4                                  |
| Çevre sıcaklıęı                          | -5 ... 60 °C                                  |
| Ürün aęırlıęı                            | 92,17 g                                       |
| Baęlantı řekli                           | Altıgen köře SW24                             |
| Pnömatik baęlantı 1                      | Erkek diři R1/2                               |
| Pnömatik baęlantı 2                      | 12 mm hortum diři çapı için                   |
| Çözme halkasının rengi                   | mavi  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                  |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç<br>PBT                     |
| Malzeme, vida sızdırmazlıęı              | PTFE  |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı            | NBR   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Paslanmaz çelik                               |