


Pozisyon sensörü SDBF-FCS-1L-NU-K-9-N-LE

Ürün numarası: 8117063

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-----------------------|
| Tasarım | Blok tasarımı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Ölçme değeri | Konum |
| Ölçme prensibi | magnetorezistif |
| Çevre sıcaklığı | -4 ... 176 °F |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Anahtarlama süresi | 4 µs |
| Max. Çıkış akımı | 500 mA |
| Max. Anahtarlama gücü DC | 12 W |
| Gerilim düşmesi | 1 V |
| Kısa devre korumalı | evet |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 6 ... 24 V |
| Kutup korumalı | evet |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 3 |
| Çıkış yönünde bağlantı | eksenel |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Bağlantı şekli | Montaj kiti ile |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Renkli gövde | saydam |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Anahtarlama durum göstergesi | LED |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -4 ... 176 °F |
| Koruma sınıfı | IP67 NEMA 4 |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |