


Selenoid bobin

VACC-S18-120-K4-2U-NM4ME

Ürün numarası: 8118178

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA 110 V DC: 12 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Sertifika yayınlayan bölüm	INMETRO DNV 19.0135X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tb IIIC T120°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun