


# Solenoid bobin

## VACC-S18-35-K4-1UF-NE4ME

Ürün numarası: 8118256

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Tetikleme şekli                       | elektriksel  |
| Montaj pozisyonu                      | istenildiği gibi   |
| Anahtarlama konum göstergesi          | hayır  |
| Dahili sigorta                        | Sigortalı koruma   |
| Anahtarlama zamanı                    | 100 %  |
| İzolasyon sınıfı                      | H  |
| Karakteristik bobin değerleri         | 24 V DC: 3.5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, güç 3.5 VA              |
| Müsaade edilir gerilim salınımı       | -15 % / +10 %  |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                                   |
| Sertifika yayınlayan bölüm            | GYJ17.1237X  |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz    | Ex e mb IIC T5/T6 Gb   |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz    | Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C                                   |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı      | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS uygunluğu                        | VDMA24364 Zon III  |
| Koruma sınıfı                         | IP66   |
| Ürün ağırlığı                         | 580 g  |
| Elektriksel bağlantı                  | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5                    |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS'a uygun   |