


Solenoid bobin

VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

Ürün numarası: 8118259

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Anahtarlama konum göstergesi | hayır |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| İzolasyon sınıfı | H |
| Karakteristik bobin değerleri | 230 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA 230 V DC: 12 W |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | -15 % / +10 % |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Sertifika yayınlayan bölüm | GYJ17.1237X |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz | Ex e mb IIC T4 Gb |
| Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Ürün ağırlığı | 580 g |
| Elektriksel bağlantı | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |