


# Solenoid bobin

## VACC-S18-35-K4-3U-KS4ME

Ürün numarası: 8118314

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, güç: 3.5 VA 230 V DC: 3,5 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Sertifika yayınlayan bölüm	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex e mb IIC T5, T6
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun