


Solenoid bobin

VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME

Ürün numarası: 8118324

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, güç 1,8 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Sertifika yayınlayan bölüm	INMETRO DNV 17.0042X
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun